

A-CLASS 5-Zoll-Wasserfilter Model number:WF -5C InnenØ*Länge: Ø65*105mm Gesamtes Außenmaß Ø*Länge: 130 x 130 x195 mm Einlass-/Auslassgewindegröße: 1/2", 3/4", 1" Max. Betriebsdruck: 7-8 bar Max. Wassertemperatur: 45 °C Durchfluss max: 1800-3000 L/H Gehäuse des Wasserfilters: PET-Material Filterpatrone: PP-Filterpatrone Entfernt große Partikel, Verunreinigungen und Staub Zubehör: Schlüssel, Halterung, Schraube	A-CLASS 10 Zoll Wasserfilter Model number:WF -10C InnenØ*Länge: Ø65*240mm Gesamte Außenlänge Ø*Länge:Ø 110 x 310 mm Einlass-/Auslassgewindegröße: 1/2", 3/4", 1" Max. Betriebsdruck: 7-8 bar max. Wassertemperatur: 45 °C Durchfluss max: 3200-4000 L/H Gehäuse des Wasserfilters: PET-Material Filterpatrone: PP-Filterpatrone Entfernt große Partikel, Verunreinigungen und Staub Zubehör: Schlüssel, Halterung, Schraube	A-CLASS 10 Zoll Doppel-Wasserfilter Model number:WF -10C2 Gesamte Außenmaße:265 x 142 x345 mm Einlass-/Auslassgewindegröße: 1/2", 3/4", 1" Max. Betriebsdruck: 7-8 bar Max. Wassertemperatur: 45°C Durchfluss max: 3200-4000 L/H Gehäuse des Wasserfilters: PET-Material Filterpatrone: PP-Garn+CTO PP-Garn: Entfernt effektiv Verunreinigungen, Sedimente, Kollagenkörper, Schwebstoffe und mikrobiologische Verunreinigungen im Rohwasser von mehr als 5 Mikron. CTO: Weitere Entfernung von Restchlor, Geruch, festen Verunreinigungen und Schwermetallen, Hemmung der bakteriellen Vermehrung Zubehör: Schraubenschlüssel, Halterung, Schraube
--	---	--

A-CLASS 10 Zoll Dreifach-Wasserfilter Model number: WF -10C3 Gesamte Außenmaße: 405 x 142 x345 mm Einlass-/Auslassgewindegröße: 1/2", 3/4", 1" Max. Betriebsdruck: 7-8 bar max. Wassertemperatur: 45 °C Durchfluss max: : 3200-4000 L/H Gehäuse des Wasserfilters: PET-Material Filterpatrone: PP-Garn+UDF+CTO *PP-Garn: Entfernt effektiv Verunreinigungen, Sedimente, Kollagenkörper, Schwebstoffe und mikrobiologische Verunreinigungen von mehr als 5 Mikron aus dem Rohwasser. *UDF: Effektive Adsorption von organischen Verbindungen, chemischen Pestiziden, Restchlor, heterochromatischem Geruch *CTO: Entfernt zusätzlich Restchlor, Geruch, feste Verunreinigungen und Schwermetalle und hemmt die Vermehrung von Bakterien. Zubehör: Schlüssel, Halterung, Schraube	PS: A-CLASS Water Technologies verpflichtet sich zu absoluter Qualität Hergestellt aus hochwertigem PP und PET (AS) lebensmitteltaugliches Material * hohe Druckfestigkeit mehr möglich * PET-Filtergehäuse kann höhere Druck standhalten // Das Wasserfiltergehäuse ist für den Familien-, Hotel- und Restaurant- und Industriebereich geeignet // Gummi-O-Ring des Gehäuses kann Leckagen vermeiden. Dickeres Gehäuse und Rippendesign kann höhere Drücke standhalten // Diese Wasserfiltersysteme können fast alle 10" Standard-Filterpatronen verwenden, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. HINWEIS: 1. nicht in extrem kalten und heißen Umgebungen verwenden Die Filterpatronen sollten wegen möglicher Verschmutzungsgefahr spätestens nach 6 Monaten ausgetauscht werden (DIN 1988).
--	--

Montagehinweise:

Wir empfehlen die Installation durch Fachpersonal/ Installateur.

Die Eingangsseite des 3 Fach Filters ist die Stufe 1 wie auf dem Bild des Kartons, also links bei der weißen Schaumstoffkartusche.

Der Filter kann sowohl saugseitig als auch druckseitig verbaut werden

Bei einer saugseitigen Montage z.B. vor einer Gartenpumpe, sollte die Kammern vor Inbetriebnahme mit Wasser gefüllt werden, damit die Wassersäule bei der Erstinbetriebnahme gewährleistet bleibt.

Ausgangsseite des Wasserdurchflusses ist rechts nach Kammer 3.

Bitte ziehen Sie die Feststellringe der Kammern mittels des gelieferten Schlüssels fest an.

Unabhängig von der Einbaulage müssen Sie nach einem kurzen Probelauf, die Filtereinheit an der roten Entlüftungsschraube entlüften.

Die Entlüftung gewährleistet das kein zu hoher Druck durch Restluft, das Filterglas beschädigt.

Das Entlüften sollte zur Sicherheit regelmäßig mindestens im Abstand von 2 Monaten durchgeführt werden.

Achtung: Der Einbauort geschützt gegen externe mechanische Einwirkungen sein!

Importer: CHM GmbH
Drahhammerstr. 24b
D-922241 Amberg
www.chm-world.de
info@chm-world.de



